

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-3/8X1/16-U-BL-300

Numer części: 546681

FESTO

kalibrowana średnica zew., odpowiedni do złączy QS i QB
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Old part no. 13028631



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	3/8
Średnica wewnętrzna, calowa	1/4
Min. promień gięcia	1 "
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-14 ... 150 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Temperatura otoczenia	-68 ... 140 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.515 oz/ft
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	A 98 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przewodu	TPE-U(PU)