


Rozgęźniacz FR-8-1/8-BR

Numer części: 546749

FESTO

do rozprowadzenia sprężonego powietrza.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość nominalna | 8.6 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | 0 ... 16 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Liczba wyjść | 8 |
| Liczba linii zasilających | 1 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/8 |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |