


Rozgęziacz FR-8-1/4-BR

Numer części: 546750

FESTO

do rozprowadzenia sprężonego powietrza.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	11.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Liczba wyjść	8
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Materiał obudowy	Stop aluminium