


Płyta przyłączeniowa VMPA1-AP-4-1-EMM-8

Numer części: 546804

FESTO

do wyspy zaworowej MPA-S.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	42 mm
Długość	107,3 mm
Raster	10,5 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Ciśnienie robocze MPa	-0,09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0,9 ... 10 bar
Ciśnienie pilota MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	210 g
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Przyłącze pneumatyczne 4	M7
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy