

Płyta z regulatorem VABF-S1-1-R6C2-C-6

Numer części: 546827

FESTO

do wyspy zaworowej VTSA, znormalizowany układ otworów wg. 5599-1,
do maks. 6 bar.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	42 mm
W oparciu o normę	ISO 5599-1
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej	Regulator ciśnienia dla 2, rewersyjny
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym
Manometr jako opcja	Możliwy
Zakres regulacji ciśnienia MPa	0.05 ... 0.6 MPa
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 6 bar
Zakres regulacji ciśnienia psi	7.25 ... 87 psi
Ciśnienie wejściowe 1	0.5 ... 10 bar
Ciśnienie wejściowe 1 MPa	0.05 ... 1 MPa
Ciśnienie wejściowe 1 psi	7.25 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	640 g
Sposób montażu-konstrukcja warstwowa	Na płycie przyłączeniowej Na pojedynczej płycie przyłączeniowej
Przylącze manometru	Z uchwytem trzymającym
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał części obsługowej	PA
Materiał obudowy regulatora	Aluminium-odlew ciśnieniowy