



Zawór szybkiego odpowietrzania VBQF-U-G18-E

Numer części: 547531

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzenie
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Przepływ normalny, odpowietrzenie 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	1 300 l/min
Przepływ normalny przy zasilaniu 0,6-0,5 MPa (6-0,5 bar, 87-72,5 psi)	350 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy Odlew ciśnieniowy cynkowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Wielkość nominalna	5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	ISO Klasa 4
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Waga produktu	84.2 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR