



Dysza generatora podciśnienia VN-05-H

Numer części: 547693

FESTO

do generatorów podciśnienia VN, wysoki poziom podciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	0.45 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Charakterystyka generatora podciśnienia	Standard Wysokie podciśnienie
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia	4.9 bar
Maks. podciśnienie	92 %
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. zakres wysysania w odniesieniu do atmosfery	7.2 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	4.43 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejnym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	0.65 g
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy odbiorczej	POM
Materiał dyszy nadawczej	Stop aluminium