

Złączka podwójna NPFB-D-R38-R12-M

Numer części: 547794

FESTO

do łączenia z rurami.

Przy stosowaniu sworzni gwintowanych z gwintem R i G zaleca się stosowanie dodatkowej taśmy uszczelniającej lub podkładek. Do alternatywnego uszczelniania sworzni gwintowanych z gwintem G można zastosować podkładki uszczelniające z aluminium AL. 99,5.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|---|
| Materiał złączki gwintowanej | Mosiądz Niklowanie |
| Wielkość pojemnika | 10 |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 40 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:] |
| Klasa odporności na korozję KBK | 1 |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 150 °C |
| Ciężar elementu | 47 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | R3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | R1/2 |
| Uwaga odnośnie materiałów | Zgodność z RoHS |