


# Złączka redukcyjna NPFB-R-G12-G14-MF

Numer części: 547835

FESTO

do łączenia z rurami.

Przy stosowaniu sworzni gwintowanych z gwintem R i G zaleca się stosowanie dodatkowej taśmy uszczelniającej lub podkładek. Do alternatywnego uszczelniania sworzni gwintowanych z gwintem G można zastosować podkładki uszczelniające z aluminium AL. 99,5.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz Niklowanie
Wielkość pojemnika	10
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 40 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:]
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-20 ... 150 °C
Ciężar elementu	35 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS