

# Amortyzator hydrauliczny DYSC-5-5-Y1F

Numer części: 548011

FESTO

samo nastawialny



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	5
Skok	5 mm
Amortyzacja	Samonastawny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	2 m/s
Czas kasowania, krótki	0.2 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	5 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	200 N
Maks. energia pochłaniana na skok	1 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	8 000 J
Maks. energia szczytkowa	0.01 J
Siła cofająca	0.9 N
Waga produktu	9 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa