


# Amortyzator hydrauliczny DYSW-4-6-Y1F

Numer części: 548070

FESTO

samo nastawialny, z progresywną charakterystyką.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	4
Skok	6 mm
Amortyzacja	Samonastawny Charakterystyka miękkości
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	2 m/s
Czas kasowania, krótki	0.2 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	6 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	100 N
Maks. energia pochłaniana na skok	0.8 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	7 000 J
Maks. energia szczątkowa	0.006 J
Siła cofająca	0.7 N
Waga produktu	6 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa