

przewód z tworzywa sztucznego PKN-6

Numer części: 548147

Produkt wycofywany z produkcji

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	8.5 mm
Średnica wewnętrzna	6 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	0 ... 7 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura otoczenia	-10 ... 40 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.04 kg/m
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	D 80 +/-5
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał przewodu	Pokrycie poliestrowe PVC