


# Zaślepka CPX-M-AK-C

Numer części: 548753

FESTO

do modułowego terminala elektrycznego CPX.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	30 mm
Wysokość	58 mm
Długość	22 mm
Dopuszczenie	UL94 V0
Waga produktu	54 g
Stopień ochrony	IP65 IP67 W stanie zmontowanym Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-40 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Materiał uszczelnień	NBR
Względna wilgotność powietrza	5 - 90 % Bez kondensacji