

# Kabel SBOA-K20CP-SUP

Numer części: 548824

FESTO

do systemu kompaktowej kamery SBOI-Q-... i SBOC-Q-...



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Z nakrętką kotpakową
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącze elektryczne	Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe proste / Gniazdo wtykowe proste
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 60$ V
Długość kabla	2 m
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy kabli
Średnica kabla	5.5 mm
Budowa kabla	2x0,24+2x0,34+0,49
Stopień ochrony	IP65 IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	PUR
Kolor powłoki kabla	Jasnoszary
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy Mosiądz PUR Niklowanie
Materiał styków elektrycznych	Brąz / Mosiądz Styki połączone