


Pokrywa VAEM-S6-C-S6-R5

Numer części: 549048

FESTO

Można podłączyć do 12 zaworów monostabilnych lub 6 zaworów bistabilnych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	12 przy zaworach monostabilnych 6 przy zaworach bistabilnych
Maks. całkowity prąd	10 A
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	200 g
Liczba przyłączy elektrycznych	6
Przyłącze elektryczne	5-pin M12 Wtyczka
Materiał obudowy	PA