


Pokrywa VAEM-S6-C-S10-R5

Numer części: 549049

FESTO

Można podłączyć do 20 zaworów monostabilnych lub 10 zaworów bistabilnych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	10 przy zaworach bistabilnych 20 przy zaworach monostabilnych
Maks. całkowity prąd	10 A
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	230 g
Liczba przyłączy elektrycznych	10
Przyłącze elektryczne	5-pin M12 Wtyczka
Materiał obudowy	PA