


Wzmacniacz ciśnienia DPA-63-16-A

Numer części: 549400

FESTO

do generowania wyższych ciśnień.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica tłoka	63 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Dwutłokowy wzmacniacz ciśnienia Z magnesem na tłoku
Wskaźnik ciśnienia	Dla G1/8
Ciśnienie wyjściowe 2	4 ... 16 bar
Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	4 ... 16 bar
Ciśnienie wejściowe 1	2 ... 10 bar
Uwaga dotycząca zakresu regulacji ciśnienia	Przy maksymalnie naprężonej sprężynie regulatora maksymalne ciśnienie wylotowe może zostać przekroczone o 40%
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nieemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Waga produktu	6 000 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS