


Licznik sumujący CCES-P-C8-E

Numer części: 549403

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Elektryczny licznik dodający z baterią
Sposób kasowania	Przycisk ręczny lub sygnał elektryczny
Wyświetlacz	8 cyfr
Maks. częstotliwość zliczania	7.5 kHz
Maks. częstotliwości zliczania wytłumiona	30 Hz
Minimalna długość impulsu dla napędu	15 ms
Minimalna długość impulsu dla kasowania	15 ms
Górna wartość progowa DC	5 ... 30 V
Zasilanie elektryczne	Bateria litowa
Dolna wartość progowa DC	< 0.7 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Waga produktu	30 g
Ustawienie wejścia impulsowego	Zbocze ujemne 30Hz
Wejście impulsowe	Programowalne
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PC