


Silnik skokowy EMMS-ST-57-M-SEB

Numer części: 549415

FESTO

bez przekładni z hamulcem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kąt kroku przy pełnym kroku	1.8 deg
Tolerancja kąta kroku	±5%
Wirnikowy enkoder położenia	Enkoder optyczny
Napięcie robocze DC hamulca	24 V
Stopień ochrony izolacji	B
Pobór mocy hamulca	10 W
Napięcie nominalne DC	48 V
Prąd nominalny silnika	5 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	45 - 80 %
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	C-Tick
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	0.5 kgcm ²
Moment trzymania hamulca	1 Nm
Moment trzymania silnika	1.4 Nm
Masowy moment bezwładności hamulca	0.02 kgcm ²
Masowy moment bezwładności wirnika	0.48 kgcm ²
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	10 N
Dopuszczalne poprzeczne obciążenie wałka	52 N
Ciężar elementu	1 380 g
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka