


Silnik skokowy EMMS-ST-87-S-S

Numer części: 549416

FESTO

bez przekładni, bez hamulca.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---------------------|
| Kąt kroku przy pełnym kroku | 1.8 deg |
| Tolerancja kąta kroku | ±5% |
| Stopień ochrony izolacji | B |
| Napięcie nominalne DC | 48 V |
| Prąd nominalny silnika | 9.5 A |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-EMV |
| Temperatura magazynowania | -20 ... 70 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 45 - 80 % |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 50 °C |
| Dopuszczenie, autoryzacja | C-Tick |
| Całkowity moment bezwładności członu napędzanego | 1 kgcm ² |
| Moment trzymania hamulca | 2 Nm |
| Moment trzymania silnika | 2.5 Nm |
| Masowy moment bezwładności wirnika | 1 kgcm ² |
| Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka | 65 N |
| Dopuszczalne poprzeczne obciążenie wałka | 200 N |
| Ciężar elementu | 1 950 g |
| System przyłączy elektrycznych | Wtyczka |