


Przekładnia EMGA-40-P-G5-SST-42

Numer części: 549429

★ Podstawowy program produkcyjny

[pasuje do silników skokowych.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	40 mm
Wielkość kołnierza silnika	42 mm
Luz skrętny	0.25 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	5:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	18 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	14 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.019 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	22 Nm
Maks. współczynnik sprawności	98 %
Odporność na skręcanie	1 Nm/arcmin
Waga produktu	350 g
Interfejs przekładnia-napęd	40G 42A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS