


Cewka

MD-2-24VDC-PA

Numer części: 549903

★ Podstawowy program produkcyjny
dla napięcia stałego DC, bez gniazda.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Czas pracy ciągłej	100 %
Charakterystyka cewki	24 V DC: 6,8 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 50 °C
Maks. moment dokręcający dla złącza	0.5 Nm
Waga produktu	110 g
Przyłącze elektryczne	Wg DIN EN 175301-803
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał cewki	Duroplast Miedź Stal
Materiał uzwojenia	Miedź