


Cewka MD-2-230VAC-PA

Numer części: 549905

FESTO

dla napięcia zmiennego AC, bez gniazda.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Czas pracy ciągłej	100 %
Współczynnik mocy $\cos \{\phi\}$	0.7
Charakterystyka cewki	230 V AC: 50/60 Hz, moc przetwarzana 14,5 VA, moc podtrzymania 10,5 VA
Dopuszczalna fluktuacja częstotliwości	+/- 10 %
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 50 °C
Maks. moment dokręcający dla złącza	0.5 Nm
Waga produktu	110 g
Przylącze elektryczne	Wg DIN EN 175301-803
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał cewki	Duroplast Miedź Stal
Materiał uzwojenia	Miedź