


# Cewka MH-2-230VAC-PA

Numer części: 549908

FESTO

dla napięcia zmiennego AC, bez gniazda.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Min. czas zadziałania	12 ms
Czas pracy ciągłej	100 %
Współczynnik mocy cos {phi}	0.7
Charakterystyka cewki	230 V AC: 14 VA
Dopuszczalna fluktuacja częstotliwości	+/- 10 %
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	IP00 bez gniazda wtykowego
Temperatura otoczenia	-20 ... 50 °C
Maks. moment dokręcający dla złącza	2 Nm
Waga produktu	150 g
Przyłącze elektryczne	Wg DIN EN 175301-803
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Materiał cewki	Duroplast Miedź Stal
Materiał uzwojenia	Miedź