

Blok przyłączeniowy CPE18-PRS-3/8-9-NPT

Numer części: 550095

FESTO

do zaworów CPE.



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	26 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	8
Maks. liczba stref ciśnienia	2
Ciśnienie rozrywające	5 MPa 50 bar 725 psi
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	23 ... 122 °F
Temperatura otoczenia	23 ... 122 °F
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	1.5 ft-lbf
Waga produktu	43.995 oz
Sposób montażu bloku przyłączeniowego	Przy pomocy otworów przelotowych
Sposób montażu zaworu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 5	3/8 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium