


# Gniazdo wtykowe KMYZ-4-0.0-B-EX

Numer części: 550806

FESTO

Kombinacja przyłączy MSZB i MSZC.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego DC	3 ... 36 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności na korozję KBK	1
Stopień ochrony	IP40 Wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Ciężar elementu	6.5 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe kątowe Kształt prostokątny MSZB
Przewodnik-przekrój nominalny	0.22 ... 0.34 mm <sup>2</sup>
Sposób montażu	Na elektrozaworze przy pomocy bezp. śrub
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał zestyku	Brąz