


Obudowa sprzęgła EAMK-A-D32-44A/C

Numer części: 551006

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	190 g
Kod interfejsu, napęd	D32A D32B D32C
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	44A 44C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS