

Obudowa sprzęgła EAMK-A-D60-64C

Numer części: 551007

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	637 g
Kod interfejsu, napęd	D60A D60B D60C
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	64C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS