


Wtyczka FBS-RJ45-PP-GS

Numer części: 552000

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	30 mm
Wysokość	72 mm
Długość	22 mm
Waga produktu	60 g
Uwaga dla interfejsu fieldbus	PROFINET
Specyfikacja kabla Ethernet	Typ: CAT.5 Średnica pojedynczej żyły: maks. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-żył 0,13 - 0,36 mm ² , 1-żyła
Ochrona przed bezpośrednim i pośrednim kontaktem	Bardzo niskie napięcie ochronne z bezpiecznym odłączeniem (PELV)
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 8 mm
Stopień ochrony	IP65 IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Temperatura przechowywania	-40 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi Niklowany i pozłacany