

# Kabel

## NESC-C-D1-10-C1

Numer części: 552105

Produkt wycofywany z produkcji

[do panelu operatorskiego CDSA.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	do zastosowań statycznych.
Klasa odporności na korozję KBK	0
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-40 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Długość kabla	10 m
Łącze kablowe	Wtyczka Coninvers 17-pin RJ45 Listwa 11-pin
Sposób montażu	Z końcówkami rurkowymi z jednego końca kabla
Kolor powłoki kabla	Czerwony
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)