



Tłumik hałasu UOS-1

Numer części: 552252

FESTO

Do stosowania w połączeniu z zaworem wolnego startu z odpowietrzeniem MS6-SV (bezpieczny zawór).



Karta danych

Cecha	Wartość
Typ uszczelnienia gwintu	Bez uszczelnienia
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Otwarty tłumik hałasu
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym
Waga produktu	200 g
Przylączy pneumatyczne	G1
Materiał wkładu tłumika	PE
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	POM
Materiał tuleji	Stop aluminium