

# Siłownik okrągły DGS-25- -PPV-S6

Numer części: 552394



Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

z obustronnie nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Brazylia.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Przykładowy model

## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 500 mm
Średnica tłoka	25 mm
Amortyzacja	PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych
Konstrukcja	Tłok Tłoczkowy
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Uszczelnienia odporne na temp. Do maks. +120°C
Ciśnienie robocze	1 ... 12 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C
Długość amortyzacji	16 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	247 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	295 N
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Stal Ocynkowana
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał tłoczyska	Stal ulepszana cieplnie
Materiał rury siłownika	Stal wysokostopowa