


# Tłumik hałasu U-1/4-BR

Numer części: 552424

FESTO

Dla redukcji hałasu i unikania zanieczyszczenia na portach odpowietrzających komponentów pneumatycznych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	3 400 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Waga produktu	17 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Materiał wkładu tłumika	PE
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy