


# Światłowód SOOC-DS-P-M4-1-R15-S4

Numer części: 552808  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Pasuje do czujnika optycznego SOE4.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny odbiciowy
Minimalna średnica obiektu	0.1 mm
Światłowód – specjalne właściwości	Dokładność
Zasięg	65 mm
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Wielkość głowicy	M4
Długość światłowodu	1 m
Długość tulejki	40 mm
Min. promień gięcia	15 mm
Maks. moment dokręcający	2 Nm
Średnica zewnętrzna	1 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III