


Światłowód SOOC-DS-M-A11-2-R25

Numer części: 552810

FESTO

Pasuje do czujnika optycznego SOE4.



Karta danych

Cecha	Wartość
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny odbiciowy
Minimalna średnica obiektu	0.15 mm
Światłowód – specjalne właściwości	Seria
Zasięg	130 mm
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Wielkość głowicy	Prostokąt 19x25x6 mm
Długość światłowodu	2 m
Min. promień gięcia	25 mm
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję