


Światłowód SOOC-TB-H-M4-1-R40

Numer części: 552817
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Pasuje do czujnika optycznego SOE4.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy
Minimalna średnica obiektu	0.2 mm
Światłowód – specjalne właściwości	Duży zakres roboczy
Zasięg	650 mm
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Wielkość głowicy	M4
Długość światłowodu	1 m
Min. promień gięcia	40 mm
Maks. moment dokręcający	2 Nm
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III