


Światłowód SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Numer części: 552826

FESTO

Pasuje do czujnika optycznego SOE4.



Karta danych

Cecha	Wartość
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy
Minimalna średnica obiektu	0.35 mm
Światłowód – specjalne właściwości	Wysoka temperatura
Zasięg	400 mm
Temperatura otoczenia	-55 ... 115 °C
Wielkość głowicy	M4
Długość światłowodu	2 m
Min. promień gięcia	25 mm
Maks. moment dokręcający	2 Nm
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności na korozję KBK	1