


Światłowód SOOC-TB-P-C5-2-R10

Numer części: 552828

FESTO

Pasuje do czujnika optycznego SOE4.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|--|
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Metoda pomiarowa | Zapora świetlna widełkowa |
| Minimalna średnica obiektu | 0.2 mm |
| Światłowód – specjalne właściwości | Zapora świetlna widełkowa |
| Zasięg | 5 mm |
| Temperatura otoczenia | -55 ... 70 °C |
| Wielkość głowicy | Prostokąt 41x15x7 mm Wgłębienie widełek 5x29 mm |
| Długość światłowodu | 2 m |
| Min. promień gięcia | 10 mm |
| Średnica zewnętrzna | 1.25 mm |
| Materiał obudowy | ABS |
| Materiał światłowodu | PE |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |