


Wzmacniacz ciśnienia DPA-40-16-CRVZS2

Numer części: 552929

FESTO

zespół wzmacniacza ciśnienia z zbiornikiem powietrza z stali nierdzewnej.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica tłoka	40 mm
Objętość	2 l
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Dwutłokowy wzmacniacz ciśnienia Z zbiornikiem ciśnienia Manometr Z zaworem zwrotnym
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Ciśnienie wyjściowe 2	0.45 ... 1.6 MPa 4.5 ... 16 bar 65.25 ... 232 psi
Ciśnienie robocze MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	2.5 ... 8 bar 36.25 ... 116 psi
Zakres regulacji ciśnienia MPa	0.45 ... 1.6 MPa
Zakres regulacji ciśnienia	4.5 ... 16 bar
Zakres regulacji ciśnienia psi	65.25 ... 232 psi
Ciśnienie wejściowe 1	2 ... 8 bar
Ciśnienie wejściowe 1 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Ciśnienie wejściowe 1 psi	29 ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Waga produktu	4 400 g
Sposób montażu	Przy pomocy kamieni mocujących
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-10
Przyłącze pneumatyczne 2	KD4
Przyłącze pneumatyczne 3	Tłumik hałasu
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał zbiornika powietrza	Stal wysokostopowa, nierdzewna