

Filtr podciśnieniowy VAF-DB-3/8

Numer części: 553140

FESTO

do filtrowania cząstek brudu.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Pionowa
Wkładka filtracyjna	80 µm
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar
Uwaga do ciśnienia roboczego	Tylko do zastosowań w otwartych systemach podciśnieniowych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Maks. moment dokręcający	15.3 Nm
Waga produktu	156 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Z mocowaniem na ścianę-/płaską powierzchnię
Przyłącza pneumatyczne	G3/8
Przyłącze podciśnienia	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	PP-wzmocniony
Materiał pojemnika	PA
Możliwość impulsu wyrzutowego	≤ 7 bar