


# Zestaw osłony mieszkowej DADB-V6-100-S51-125

Numer części: 553373

FESTO

do siłowników znormalizowanych ISO 15552



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	93 mm
Wielkość	100
Zakres skoku	51 ... 125 mm
Wydłużenie tłoczyska	37 mm
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Odporność na media	Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Waga produktu	152 g
Sposób montażu	slip-on Z gwintowanym trzpieniem
Przylączy pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał komponentów adaptera	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał mieszka	NBR
Materiał wkręta bez łba	Stal wysokostopowa, nierdzewna