

Zestaw osłony mieszkowej DADB-S1-12-S101-150

Numer części: 553395

FESTO

do siłowników znormalizowanych ISO 6432



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------------|--|
| Średnica zewnętrzna | 22 mm |
| Wielkość | 12 |
| Zakres skoku | 101 ... 150 mm |
| Wydłużenie tłoczyska | 48 mm |
| Kształt | Okrągły |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 – Wysoka odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033 | F5a |
| Odporność na media | Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Waga produktu | 13 g |
| Sposób montażu | Z gwintowanym trzpieniem Przy pomocy gwintów wewnętrznych |
| Przylączy pneumatyczne | M5 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał komponentów adaptera | Wzmocnione PA |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał mieszka | NBR |
| Materiał wkręta bez łba | Stal wysokostopowa, nierdzewna |