

Zestaw osłony mieszkowej DADB-S1-32-S376-425

Numer części: 553455

FESTO

do siłowników znormalizowanych ISO 6432



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	38 mm
Wielkość	32
Zakres skoku	376 ... 425 mm
Wydłużenie tłoczyska	131 mm
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Odporność na media	Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Waga produktu	104 g
Sposób montażu	Z gwintowanym trzpieniem Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał komponentów adaptera	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał mieszka	NBR
Materiał wkręta bez łba	Stal wysokostopowa, nierdzewna