


Przewód z tworzywa sztucznego PAN

Numer części: 553610

FESTO

Uwaga na minimalną ilość do zamówienia.



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	4 ... 16 mm
Średnica wewnętrzna	2.5 ... 12 mm
Zgodność z normą	DIN 73378-PA12-PHL
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 35 bar
Dopuszczenie	TÜV
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Olej mineralny
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-60 ... 100 °C
Kolor	Niebieski Brązowy Żółty Zielony Naturalny Czerwony Czarny Srebrny Biały
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	Poliamid 12 TPE-A