


Przewód z tworzywa sztucznego PLN

Numer części: 553850

FESTO

Uwaga na minimalną ilość do zamówienia.



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	4 ... 16 mm
Średnica wewnętrzna	2.9 ... 12 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 14 bar
Dopuszczenie	TÜV
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Ten produkt jest obiektem statycznym, aktywne generowanie cząstek nie jest możliwe przy prawidłowym użytkowaniu. Wyczyść produkt przed użyciem w środowisku czystych pomieszczeń i zapewnij prawidłową instalację.
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Kolor	Niebieski Brązowy Żółty Zielony Naturalny Czerwony Czarny Srebrny Biały
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PE