


Moduł wyjść CECX-A-4A-V

Numer części: 553976

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Pobór mocy 24 V	1.9 W
Pobór mocy 5 V	0.3 W
Temperatura otoczenia	5 ... 55 °C
Temperatura przechowywania	-40 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	10 - 95 %
Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	III
Waga produktu	132 g
Test odporności na wibracje	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test odporności na udar	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pół sinusoidalny)
Technologia połączeń elektrycznych dla wej./wyj.	Listwa z gniazdami wtykowymi, raster 5,08 mm
Wejścia analogowe, izolacja galwaniczna	Brak
Liczba wyjść analogowych	4
Wyjścia analogowe, rozdzielczość	12 bit
Wyjścia analogowe, maks. rezystancja obciąż.	$\geq 1\ 000\ \Omega$
Wyjścia analogowe, zakres sygnału	$\pm 10\ V$
Wyjścia analogowe, czas konwersji	1 ms
Wyjścia analogowe, wartość najmniej znaczącego bitu (LSB)	5,32 mV
Wyjścia analogowe, dokł. bezwzględna przy 25 °C	$\pm 0,15\%$