


Płyta łączeniowa VABV-S6-1Q-N12

Numer części: 556988

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	43 mm
Odporność na wibracje	Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27
Uwaga o dynamicznym wymuszaniu stanu	Częstotliwość przełączania min. 1/miesiąc
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	570 g
Przyłącze pneumatyczne 1	1/2 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty	Aluminium-odlew ciśnieniowy