


Listwa przyłączeniowa MHJ10-P16

Numer części: 557608

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	11 mm
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla napięcia roboczego
Maks. liczba pozycji zaworowych	16 Możliwe wykonania wg wymagań klienta
Dopuszczenie	RCM Mark
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu	635 g
Sposób montażu	Z kątownikiem mocującym
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium, anodowany