


Sprzęgło EAMD-19-15-9-8X10

Numer części: 557999

FESTO

jest elementem napędu, który transmituje ruch obrotowy silnika skokowego lub serwo.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	9 mm
Średnica mocowania 2	8 mm
Wielkość	19
Długość nominalna	15 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	10 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.445 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	2 Nm
Waga produktu	13.5 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS