


Sprzęgło EAMC-30-32-8-10

Numer części: 558029

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	8 mm
Średnica mocowania 2	10 mm
Wielkość	30
Długość nominalna	32 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	5.87 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	48 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS